



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 4431 Platenwagen



Gelaste stalen buis en profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Platform van houten plaat, toplaag met geribbelde rubbermat. Opbouwgeschroefde constructie van stalen buis. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Nuttige hoogte: 1050 mm, afstop beugelhoogte: 300 mm.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	600
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1070
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	335
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	271
<b>Totale lengte (mm)</b>	1070
<b>Totale breedte (mm)</b>	610
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1321
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Wenk</b>	Nuttige hoogte: 1050 mm, afstop beugelhoogte: 300 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	34
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976844312