

## Información sobre productos

# 46 11 A4

## Alicate para arandelas

Para arandelas exteriores de ejes

DIN 5254 A

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- DIN 5254 A; puntas rectas
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



MM Ø

Información general	
Núm. de artículo	46 11 A4
EAN	4003773042532
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	505 g
Dimensiones	320 x 71 x 18 mm
Norma	DIN 5254 A
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Capacidad para arandelas exteriores	Ø 85 – 140 mm
Puntas (diámetro)	Ø 3,2 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.