

Productinformatie

71 31 250

KNIPEX CoBolt® XL

Compacte boutensnijtang



- Om ook grotere doorsneden en zeer harde materialen krachtig te knippen
- Voor maximale snijcapaciteit met twee handen te bedienen
- Snijkanten met uitsparingen voor makkelijker snijden van grotere doorsneden door het hefboom effect
- 60 % krachtbesparing in vergelijking met gewone kracht-zijnsnijtangen
- 40-voudige krachtoverbrenging door speciale scharnierconstructie
- Met grijpvlak onder het scharnier om draden vanaf Ø 1,0 mm te grijpen en te trekken
- Inductief geharde precisielemmeten; hardheid ca. 64 HRC
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	71 31 250
EAN	4003773079644
Tang	zwart geatramenteerd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	475 g
Afmetingen	250 x 53 x 20 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 6,0 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 4,3 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 4,2 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



voor maximale snijcapaciteit met twee handen te bedienen

