

## Information produit

# 98 33 25

### Clé dynamométrique

Avec carré mâle, réversible

ISO 3315 IEC 60900 DIN EN 60900

- Graduation transparente et isolée de 5 à 25 Nm
- Réglable pour le serrage de filets à gauche
- Réglage de couple verrouillable
- Réglable par incréments de 0,25 Nm
- Arrêt facile de l'outil grâce au verrouillage vissé
- Livré avec certificat d'étalonnage
- Acier au chrome-vanadium



⚡ 1000 V 

### Informations générales

Réf.	98 33 25
EAN	4003773072676
Poids	1.230 g
Dimensions	290 x 85 x 55 mm
Norme	ISO 3315 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Carré de connexion	3/8
Domaine d'application	5 - 25 Nm

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*