

Broszura informacyjna

98 37 3/8"

- Do śrub o wymiarach calowych
- Narzędzie bazowe chromowane
- Podwójny profil sześciokątny (12-kątny)
- Stal chromowo-wanadowa

Nasadka sześciokątna (podwójny profil sześciokątny)

Z gniazdem czworokątnym 3/8"

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

Ogólna

Nr art.	98 37 3/8"
EAN	4003773020677
Waga	31 g
Wymiary	42 x 21 x 21 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zabierak	3/8 Cal
Maks. średnica d	18,7 mm
Rozmiar S	3/8 Cal

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych