

Bauer opvangbak

voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume
224 l, hoogte x breedte x diepte 360
x 1200 x 800 mm, van staal met
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 104794



Bauer Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 2 x 200 liter vat
- opvangvolume 224 l
- hoogte x breedte x diepte 360 x 1200 x 800 mm
- zonder rooster
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- steunvoet, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten





Technische details

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | opvangbak | materiaal | staal |
| type opvangbak | opvangbak | oppervlak | verzinkt |
| opslagplaats | onderdak | opvangbak uitrusting | geen |
| capaciteit | 2 x 200 liter vat | onderbouw | steunvoet |
| opvangvolume | 224 l | onderrijdbaar | ja |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische en brandbare stoffen | onderrijdhoogte | 100 mm |
| bouwwijze (toelating) | model van de opvangbak ambtelijk toegelaten | verrijdbaar | nee |
| hoogte | 360 mm | kleur uitvoering | verzinkt |
| breedte | 1200 mm | gewicht | 53 kg |
| diepte | 800 mm | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 522632 |  | vatenbok, voor 1 x 60 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 355 x 545 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 522633 |  | vatenbok, voor 2 x 60 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 755 x 545 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 522634 |  | vatenbok, voor 3 x 60 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 1155 x 545 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 522635 |  | vatenbok, voor 1 x 200 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 540 x 775 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 522636 |  | vatenbok, voor 2 x 200 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 1155 x 775 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200237 |  | oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel |
| 208879 |  | Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart |
| 235631 |  | lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm |
| 235787 |  | bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid |
| 235788 |  | bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid |
| 503884 |  | microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen |

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |
| 525732 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm |
| 525760 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm |