

Blume Förderanlagen draagrol



loopvlak van kunststof,
draagvermogen 70 kg, lengte x
diameter 200 x 63 mm, met
schroefdraadas



Artikelnummer: 105086

Blume Förderanlagen Draagrol

Enkele rol

draagrol

- loopvlak van kunststof
- draagvermogen 70 kg
- lengte x diameter 200 x 63 mm
- met schroefdraadas
- inspanlengte 221 mm

Technische details



transporttechniek	transportbaan	lengte	200 mm
baantype	rollenbaan	diameter	63 mm
baancomponent	rol	type as	schroefdraadas
roltype	draagrol	spanlengte	221 mm
materiaal	kunststof	gewicht	0,5 kg
draagvermogen	70 kg		

Dit past ook bij ...

505362



afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart

520983		mobile schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm