

fetra dolly

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 700 x 700 mm,
laadhoogte 190 mm, platform van
hout met rubber laag, constructie
van staal (gelast) met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 4 zwenkwielen. 2
zwenkwielen met rem, met TPE-
banden



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 118591

fetra Rolplateau

Draagvermogen 400 kg

dolly




- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 700 x 700 mm
- laadhoogte 190 mm
- platform van hout met rubber laag
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	dolly	oppervlak	m. poedercoating
type roller	dolly	kleur	briljantblauw // RAL5007
draagvermogen	400 kg	stuurstang	nee

euronorm	nee	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
laadhoogte	190 mm	banden	TPE
lengte laadvlak	700 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	700 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
materiaal platform	hout	diameter wiel	125 mm
oppervlak platform	met rubber laag	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal onderstel	staal	garantie	10 jaar
materiaal verwerking	gelast	gewicht	20 kg

Gerelateerde Producten

158758		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 125 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
309687		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
309723		wiel, met polyamide-banden, diameter 125 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar