

ZARGES passerelle Z600

estrade hauteur 2 m, estrade largeur x profondeur 1000 x 600 mm, 2 x 8 marches striées (estrade incl.), largeur de marche 1000 mm, inclinaison 60°, en aluminium, main courante à un côté

Numéro d'article: 139375



ZARGES passerelle Z600

passerelle

- estrade hauteur 2 m, estrade largeur x profondeur 1000 x 600 mm
- accès double face
- 2 x 8 marches striées (estrade incl.)
- largeur de marche 1000 mm
- inclinaison 60°
- portée 2,717 m
- en aluminium
- force 300 kg, force des marches 150 kg
- application sûre grâce à rambarde d'estrade sur 1 côté et main courante
- main courante à un côté
- fixation avec consoles de plancher
- poids 86,11 kg

- selon DIN EN ISO 14122

Détails techniques

technique de montée	passerelle	portée	2,717 m
matériau	aluminium	force	300 kg
inclinaison	60 °	force des marches	150 kg
utilisation	double face	rabattable	non
hauteur d'estrade	2 m	roulant	non
largeur d'estrade	1000 mm	équipement de sécurité échelle	rambarde d'estrade sur 1 côté et main courante
profondeur d'estrade	600 mm	étrier de sécurité	non
hauteur libre	1,88 m	main courante	à un côté
nombre de marches	2 x 8	type de fixation	consoles de plancher
type de marche/d'échelon	marches striées	norme	DIN EN ISO 14122
largeur de marche	1000 mm	Poids	86,11 kg

Accessoires

139384



Main courante pour passerelle, inclinaison 60°, Pour 8 marches