

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 700 kg, banden kunststof, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met RVS-wiellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 132 x 110 mm

Artikelnummer: 139500



BS ROLLEN®



## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 700 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf met RVS-wiellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 132 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 12 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen, uitlading 61 mm

### Technische details

|                   |                         |                 |                       |
|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| transporttechniek | rollen                  | zwenklager      | Kogelbaan, twee rijen |
| roltype           | transportapparaatwielen | rem             | zonder                |
| bouwmodel         | zwenkwiel               | draadvangkappen | nee                   |
| draagvermogen     | 700 kg                  | totale hoogte   | 242 mm                |

|                      |               |                    |           |
|----------------------|---------------|--------------------|-----------|
| banden               | kunststof     | wielbreedte        | 50 mm     |
| wiel-ø               | 200 mm        | uitlading          | 61 mm     |
| materiaal velg       | kunststof     | lengte plaat       | 132 mm    |
| wiellager            | RVS-wiellager | breedte plaat      | 110 mm    |
| bevestigingselement  | plaat         | afstand schroefgat | 105x80 mm |
| elektrisch geleidend | nee           | schroefgat-ø       | 12 mm     |
| materiaal behuizing  | RVS           | gewicht            | 2,79 kg   |