

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 100 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm

Artikelnummer: 139536



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 100 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter x breedte 125 x 35 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 9 mm

Technische details

| | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| transporttechniek | rollen | rem | zonder |
| roltype | transportapparaatwielen | draadvangkappen | nee |
| bouwmodel | bokwiel | totale hoogte | 155 mm |
| draagvermogen | 100 kg | wielbreedte | 35 mm |
| banden | TPE | uitlading | 32 mm |
| wiel-Ø | 125 mm | loopvlak eigenschap | vloervriendelijk |
| materiaal velg | kunststof | lengte plaat | 95 mm |

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|----------|
| wiellager | glijlager | breedte plaat | 80 mm |
| bevestigingselement | plaat | afstand schroefgat | 80x60 mm |
| elektrisch geleidend | nee | schroefgat-ø | 9 mm |
| materiaal behuizing | RVS | gewicht | 0,45 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 400701 |  | Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen |
| 438985 |  | zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm |
| 763068 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken |