

## loopkat

trekbelasting 2000 kg, flensbreedte  
88 - 200 mm

Artikelnummer: 149169



## Duwloopkat

**Draagvermogen 2000 kg**

loopkat

- trekbelasting 2000 kg
- flensbreedte 88 - 200 mm
- bouwhoogte 217 mm
- diepte 276 mm
- min. 1,1 m draaicirkel
- van staal in rood
- loopwielen in zwart
- optimale loopeigenschappen door kogelgelagerde, ingekapselde loopwielen
- afstand tussen inhangning en drager 75 mm, breedte van de haakophanging 36 mm
- gewicht 18 kg

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	breedte haakophanging	36 mm
hijswerktuigtype	loopkat	afstand inhangning/drager	75 mm
trekbelasting	2000 kg	min. draaicirkel	1,1 m
flensbreedte	88-200 mm	kleur	rood
materiaal	staal	kleur loopwiel	zwart
bouwhoogte	217 mm	loopwielen loopeigenschap	optimale loopeigenschappen door kogelgelagerde, ingekapselde loopwielen
diepte	276 mm	gewicht	18 kg

## Dit past ook bij ...

149457



persluchtkettinglier, draagvermogen 250 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging