

bott **armoire à tiroirs** verso

hauteur x largeur x profondeur 1000
x 525 x 550 mm, 3 tiroir(s), avec
extension totale, 1 niveaux avec
tablette en acier

Numéro d'article: 232183



armoire à tiroirs





- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 525 x 550 mm
- 3 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm
- structure en acier, soudé
- porte à battants
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- avec extension totale
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- 1 niveaux avec tablette en acier








Détails techniques





type de meuble	armoire	nombre de tablettes/niveaux	1 pièce
type d'armoire	armoire à tiroirs	type tablette/niveau	tablette en acier
matériau	acier	extension tiroir	100 %
matériau de finition	soudé	couleur du corps	gris clair // RAL7035
hauteur	1000 mm	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
largeur	525 mm	surface de corps	
profondeur	550 mm	surface de face avant	
nombre de portes	1 pièce	blocage d'extension	
type de porte	porte à battants	Type d'extension	extension totale
angle d'ouverture de porte	180 °	surface de tablette	galvanisé
nombre de tiroirs	3 pièce	cloison de séparation médiane	non
nombre x hauteur tiroirs	1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm	Poids	48,648 kg
capacité de charge de tiroir	75 kg		

Accessoires

232988		séparateurs et parois emboîtables, avec 3 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232990		séparateurs et parois emboîtables, avec 6 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232991		séparateurs et parois emboîtables, avec 6 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232992		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232993		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233014		couche de mousse, longueur x largeur 525 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233033		Rebord antichute, pour armoire à tiroirs, largeur x profondeur 525 x 550 mm, en noir
233049		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 100 x 525 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

233054		tirailleur interne, hauteur x largeur x profondeur 125 x 525 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
233058		tirailleur interne, hauteur x largeur x profondeur 175 x 525 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
233438		Plateau supérieur pour armoire à tiroirs, pour armoire largeur x profondeur 525 x 550 mm, en multiplis de hêtre avec finition marron
233440		Plateau supérieur pour armoire à tiroirs, pour armoire largeur x profondeur 525 x 550 mm, en aggloméré avec revêtement en linoléum avec finition gris
233447		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 15 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair

Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes