

Cascoo inbouwwiel

draagvermogen 300 kg, diameter 160 mm, naaf lengte 59 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met glijlager, velg van polyamide

Artikelnummer: 243529



inbouwwiel

- draagvermogen 300 kg
- diameter 160 mm
- naaf lengte 59 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met glijlager
- velg van polyamide
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	materiaal velg	polyamide
roltype	transportapparaatwielen	wiellager	glijlager
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	300 kg	draadvangkappen	nee
banden	Polyurethaan	naaflengte	59 mm
wiel-ø	160 mm	gewicht	0,74 kg

