


Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van staal, baan lengte x
breedte 1,5 m x 300 mm, asafstand
100 mm

Artikelnummer: 408747



Blume Förderanlagen Stalen wieltjesbaan - balie-element

Recht

rollenbaan















- draagrol van staal
- wieldiameter 48 mm
- baan lengte x breedte 1,5 m x 300 mm
- breedte 340 mm
- asafstand 100 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 300 mm en een breedte van maximaal 500 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details




| | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------|----------|
| transporttechniek | transportbaan | breedte transportgoed tot | 500 mm |
| baantype | rollenbaan | lengte transportgoed min. | 300 mm |
| baancomponent | baanelement | asafstand | 100 mm |
| roltype | draagrol | framehoogte | 70 mm |
| materiaal rol | staal | framebreedte | 20 mm |
| diameter rol | 48 mm | materiaal frame | staal |
| baanlengte | 1,5 m | frameoppervlak | verzinkt |

| | | | |
|-------------|--------|------------|-----------|
| uittrekbaar | nee | framemodel | U-profiel |
| baanbreedte | 300 mm | gewicht | 13 kg |
| breedte | 340 mm | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 126268 |  | eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 410104 |  | doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 48 mm, baan lengte x breedte 1 m x 300 mm, asafstand 100 mm, met scharnieren en handgreep |
| 414499 |  | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m |
| 414502 |  | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m |
| 428595 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 428653 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 428697 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 428744 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 428824 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 429011 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 429055 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 429099 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 429168 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 510321 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 505362 |  | afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart |
| 520983 |  | mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart |
| 523822 |  | set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm |