

C+P

werkplaatskast

ERGO

hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm, 6 niveaus met Stalen bodem, 8 lade(n), met scheidingswand, afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, onderbouw sokkel, romp met moffellak, front met moffellak

Artikelnummer: 454187

ERGO



5 YEARS WARRANTY



C+P Systemkast ERGO

werkplaatskast




- hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm
- constructie van plaatstaal, gelast
- dubbele vleugeldeur
- deuropeningshoek 110 °
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- 6 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- 8 lade(n)
- laden hoogte 4x82 mm/4x170 mm
- draagvermogen per lade 25 kg
- laden op glijlagers, uittrekbaar legbord 80 %
- met uittrekstop


- uitrusting: 4x82, 4x170
- met scheidingswand
- links 2 legborden en 8 laden
- rechts 4 legborden
- met verzonken greep
- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met moffellak
- front met moffellak
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie

Technische details




meubeltype	kast	oppervlak front	gemoffeld
type kast	werkplaatskast	onderbouw	sokkel
type deur	dubbele vleugel deur	materiaal	plaatstaal
hoogte	1950 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte	930 mm	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
diepte	500 mm	oppervlak legbord	verzinkt
kast uitrusting	legborden, lades	afsluitbaar	ja
kast links uitrusting	2 legborden en 8 laden	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
kast rechts uitrusting	legborden	kluis	nee
legborden / schappen aantal	6 stuks	scheidingswand	ja
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekrail lade	op glijlagers
draagvermogen legbord	70 kg	uittrekbare lade	80 %
laden aantal	8 stuks	uittrekblokkering	ja
laden aantal x hoogte	4x82 mm/4x170 mm	openingshoek deur	110 °
draagvermogen lade	25 kg	greep	verzonken greep
fronthoogte 82 mm	4 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 170 mm	4 stuks	garantie	5 jaar
sluitsysteem	cilinderslot	uitrusting gedetailleerd	4x82, 4x170
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	116,68 kg

Gerelateerde Producten

230287		PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), spanningsverzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
403815		scheidingsplaat, passend voor fronthoogte 70 mm, hoogte 68 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
403816		set inzetbakken, bestaande uit 32 bakken hoogte 54 mm, hoogte 54 mm, van kunststof in rood/wit

966735		Stalen bodem voor werkplaatkast, breedte x diepte 459 x 449 mm, voor kastdiepte 500 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden