

Thurmetall établi

hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 700 mm, plateau de table en multiplex, force 75 kg, exécution du châssis 2 pieds / 1 conteneur, équipement : 7 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 501462



Thurmetall Établi

établi

- hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 700 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 75 kg
- exécution du châssis 2 pieds / 1 conteneur
- équipement : 7 tiroirs
- hauteur des tiroirs 1x50 mm/2x75 mm/2x100 mm/2x150 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 500 x 600 mm
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs sur glissières télescopiques à billes, extension 100 %
- tiroirs tiroirs avec fentes pour l'insertion de matériel de compartimentage
- avec poignée barre
- avec bandes d'inscription















- verrouillable avec serrure à cylindre
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 5 années de garantie

Détails techniques





type de meuble	table	largeur utile du tiroir	500 mm
type de table	établi	profondeur utile du tiroir	600 mm
forme de châssis	2 pieds / 1 conteneur	capacité de charge de tiroir	75 kg
hauteur	840 mm	extension tiroir	100 %
largeur	2000 mm	glissière tiroir	glissières télescopiques à billes
profondeur	700 mm	Équipement tiroirs	tiroirs avec fentes pour l'insertion de matériel de compartimentage
épaisseur de panneau	40 mm	poignée	poignée barre
charge	75 kg	champ d'inscription	bandes d'inscription
hauteur réglable	non	matériau de plaque	multiplex
conducteur d'électricité	non	matériau de châssis	acier
équipement établi	7 tiroirs	surface de châssis	finition peinture époxy
nombre de tiroirs	7 pièce	surface de face avant	finition peinture époxy
nombre x hauteur tiroirs	1x50 mm/2x75 mm/2x100 mm/2x150 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
hauteur frontale 50 mm	1 pièce	roulant	non
hauteur frontale 75 mm	2 pièce	garantie	5 années
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	Poids	144 kg
hauteur frontale 150 mm	2 pièce		

Accessoires

146126		élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur 700 x 2000 mm, exécution DE national, en bleu pigeon, plaque perforée, 5 prises de courant, 6 caches et interrupteur arrêt
146128		élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur 700 x 2000 mm, modèle CH national, en bleu pigeon, plaque perforée, 5 prises de courant, 6 caches et interrupteur arrêt
146130		élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur 700 x 2000 mm, modèle FR national, en bleu pigeon, plaque perforée, 5 prises de courant, 6 caches et interrupteur arrêt
146132		plaque de rangement perforée pour établi, hauteur x largeur 700 x 2000 mm, en bleu pigeon
501139		kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 50 mm, largeur 500 mm
501140		kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm
501142		kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 500 mm

501153		kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 50 mm, largeur 500 mm
501154		kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm
501155		kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 500 mm
501166		insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur 500 mm, en noir
501170		tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur x profondeur 500 x 400 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite

Cela s'adapte aussi ...

195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
218989		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
656975		container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris
969584		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair