

BS-ROLLEN rollenstandaard

kogelrol van staal, met kogelsteun,
draagvermogen 100 kg,
baanbreedte 430 mm, hoogte 630 -
1100 mm

Artikelnummer: 524984



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Rollenstandaard voor materiaaltoevoer met kogellijst




rollenstandaard

- kogelrol van staal
- met kogelsteun
- draagvermogen 100 kg
- baanbreedte 430 mm
- hoogte 630 - 1100 mm
- frame van staal

Technische details

| | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| transporttechniek | transportbaan | rollenstandaard uitrusting | kogelsteun |
| baantype | kogelbaan | uittrekbaar | nee |
| baancomponent | rollenstandaard | baanbreedte | 430 mm |
| roltype | kogelrol | hoogte | 630-1100 mm |
| materiaal rol | staal | materiaal frame | staal |
| draagvermogen | 100 kg | gewicht | 6 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 505362 |  | afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart |
| 520983 |  | mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart |
| 523822 |  | set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm |