

palette display

en polyéthylène, hauteur x longueur x largeur 150 x 400 x 600 mm, force statique / dynamique 500 / 200 kg, soubassement 4 pieds, tablette supérieure ajourés

lot 3 pièce



Numéro d'article: 528356



Palettes display

palette display

- en polyéthylène
- hauteur x longueur x largeur 150 x 400 x 600 mm
- force statique / dynamique 500 / 200 kg
- préhension 2 côtés
- largeur d'entrée côté longueur/largeur 480 / 220 mm
- soubassement 4 pieds
- tablette supérieure ajourés
- Plusieurs palettes empilables pour gain de place
- résistant contre les intempéries
- poids 7,5 kg

Détails techniques

type d'emballage	palette	soubassement	4 pieds
type de palette	palette display	résistance	contre les intempéries
matériau	polyéthylène	convient pour aliments	non
hauteur	150 mm	Largeur d'entrée côté longueur	480 mm
longueur	400 mm	Largeur d'entrée côté largeur	220 mm
largeur	600 mm	charge dynamique	200 kg

capacité de charge statique	500 kg	bordure de sécurité	non
possibilité d'entrée	2 côtés	emboîtable	oui
Structure de la tablette supérieure	ajourés	Poids	7,5 kg
gerbable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

202873		diabale de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
240208		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 82 mm