



PRODUKTDATENBLATT - DIREKTHEIZGERÄTE

ETHERMA KST

Infrarot-Dunkelstrahler für Kirchenbankbeheizung.

ANWENDUNG

Besonders geeignet für Kirchen, die nur einmal pro Woche besucht werden. Elektrischer Anschluss über Gerätestecker, werkseitige Durchverdrahtung, einfache und schnelle Montage ohne das Gerät öffnen zu müssen, integrierter Überhitzungsschutz mit automatischer Wiedereinschaltung.

Bruchsicheres Spezialheizelement ohne glühende Heizwendel mit hoher Wärmeabgabe, Winkelstecker im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN



- > Nennspannung: 230 V
- > Leistung: 400 W/lfm
- > Wärmeabgabe: einseitig nach vorne
- > Oberflächentemp.: 80 °C
- > Farbe: Lehm Braun, RAL 8003
- > Gehäuse: verz. Stahlblech
- > Gerätetiefe: 60 mm
- > Gerätebreite: 185 mm
- > Schutzart: IP 21
- > Schutzklasse: I
- > Prüfzeichen: ÖVE



Infrarot-Dunkelstrahler KST mit Links-Anschluss

Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Länge (mm)
KST050L	30793	200	500
KST060L	30891	240	600
KST070L	30828	280	700
KST080L	30712	320	800
KST090L	30820	360	900
KST100L	30718	400	1000
KST110L	31082	440	1100
KST120L	30822	480	1200
KST130L	30823	520	1300
KST140L	30824	560	1400
KST150L	30825	600	1500
PG-ST	34551	Verbindungsleitung 0,5 m	

KST mit Rechts-Anschluss

Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Länge (mm)
KST050R	34152	200	500
KST060R	32335	240	600
KST070R	32333	280	700
KST080R	32332	320	800
KST090R	33053	360	900
KST100R	31044	400	1000
KST110R	32334	440	1100
KST120R	33530	480	1200
KST130R	32599	520	1300
KST140R	31639	560	1400
KST150R	31022	600	1500
PG-ST	34551	Verbindungsleitung 0,5 m	