

# KLEIN TOOLS D2000-28 Robuster isolierter Seitenschneider 205mm

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 19.06.5066    |
| <b>Hersteller</b>          | Klein Tools   |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | D2000-28      |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 0092644720925 |



## Schneidet Aluminium-Stahlleiter (ACSR), Schrauben, Nägel und die meisten gehärteten Drähte

- Design für hohe Hebelwirkung. Niete näher an Schneidekante für 36 % mehr Schneidkraft als bei anderen Zangendesigns
- Kurze Backen und abgeschrägte Schneidkanten erlauben kurze Schnitte
- Induktionsgehärtete Messerklingen sorgen für Langlebigkeit
- IWarm genietetes Scharnier sorgt für reibungslose Arbeit ohne Wackeln der Griffe
- IKunststoff-getauchte Griffe zur bequemen Handhabung und leichten Erkennung
- IWerkzeug-Spezialstahl

## Technische Daten

Anwendung:

Robuster Kraft-Zangen-Diagonalseitenscheider

Gesamtlänge: 204,8 mm

Backenlänge: 20,7mm

Backenbreite: 30.2mm

Backendicke: 20,6mm

Schnittart: Seitenschneiden

Grifffarbe: Blau

Grifflänge: 120,7mm

Verbindungstyp: Warm genietet

Griffoberfläche: 3-Schicht

Gesamtlänge: 205mm

Material: Induktiv gehärteter Stahl

Gewicht: 0,27 kg

### **Warnhinweise**

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.

NICHT isoliert. Die Kunststoff-getauchten oder aufsteckbare Kunststoffgriffe sind nicht als Schutz vor Stromschlag ausgelegt.

### **Technische Daten**

|            |             |
|------------|-------------|
| Hersteller | Klein Tools |
|------------|-------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Produktgruppe | Werkzeug |
|---------------|----------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Produkttyp | Schneidezange |
|------------|---------------|

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | blau |
|-------|------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Verpackungshöhe | 20 mm |
|-----------------|-------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Verpackungsbreite | 100 mm |
|-------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Verpackungstiefe | 280 mm |
|------------------|--------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Paketgewicht | 0.316 kg |
|--------------|----------|