



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Auffangwannen DENIOS classic-line, für bis zu 8 Fässer à 200 Liter

Lagerkapazität für bis zu 3 Europaletten bzw. 2 Chemiepaletten. Ergänzung für vorhandene Palettenregale.

- Säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus Polyethylen (PE) optional erhältlich
- Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
- Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis



Auffangwannen sind auch zur Nachrüstung von Regalen geeignet



Gleich mitbestellen

Fassböcke aus Polyethylen (PE)

- durch eine 180°-Drehung für 60- und 200-Liter-Fässer geeignet
- Maße, außen B x T x H (mm): 475 x 620 x 390



Bestell-Nr. 114-904-J1

classic-line

by DENIOS ■ ■



	4	4	6	8
Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	4	4	6	8
Lagerkapazität alternativ Europaletten	1	2	2	3
Lagerkapazität alternativ Chemiepaletten	1	1	1	2
Auffangvolumen [l]	410	460	560	700
Traglast gesamt [kg]	1500	2000	2400	3000
Maße außen B x T x H [mm]	1300 x 1380 x 390	1300 x 1780 x 343	1300 x 2180 x 343	1300 x 2680 x 343
Bestellnummer verzinkt	114-374-J1	114-375-J1	114-376-J1	114-377-J1
Zubehör	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff			
Bestellnummer	114-330-J1	114-332-J1	114-334-J1	114-336-J1