

## Bauer

### Mini-Kippbehälter

#### MGU 610

Höhe x Länge x Breite 450 x 1385 x 1680 mm, Inhalt 0,61 m<sup>3</sup>, Traglast 1000 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 218125

## Bauer Mini-Kippbehälter MGU 610

### Mini-Kippbehälter

- extra niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 450 x 1385 x 1680 mm
- Schüttkantenhöhe 350 mm
- Inhalt 0,61 m<sup>3</sup>
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 138 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 495 mm
- Materialstärke 3 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Abrollautomatik durch günstigen Lastschwerpunkt
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- Unterbau Einfahrtaschen

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	unterfahrbar	ja
Inhalt	0,61 m <sup>3</sup>	Unterbau	Einfahrtaschen

Höhe	450 mm	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Länge	1385 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Breite	1680 mm	Einfahrtaschenabstand	495 mm
Traglast	1000 kg	Ablasshahn	nein
Bauart	extra niedrige Bauform	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Höhe Schüttkante	350 mm	stapelbar	nein
Material	Stahl	nestbar	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Gefahrstoffeignung	nein
Materialstärke Wanne	3 mm	Oberfläche	lackiert
Wandkonstruktion	geschlossen	Farbe	blau // RAL5012
Bodenkonstruktion	geschlossen	Farbe Ausführung	blau // RAL5012
Kippfunktion	manuell	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Kippausführung	Abrollautomatik	Gewicht	138 kg
Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen		

## Zubehör

218136		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Mini-Kippbehälter 0,61 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
218137		2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Mini-Kippbehälter, Bereifung Polyamid, Traglast 1000 kg, Rad Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm

## Dazu passt auch ...

525102		Abdeckhaube, für 2 gestapelte Gitterboxen, Höhe x Länge x Breite 1930 x 1250 x 850 mm, in braun
526204		Allzweckschaufel, Schaufel aus Polypropylen, Arbeitsbreite 250 mm