

## Thurmetall

### Systemregal - Grundfeld

#### Modul 3

Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 1005 x 695 mm, Fachlast 75 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubengrau

Artikelnummer: 218323



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY



## Thurmetall Werkstattregal Modul 3

### modular zusammenstellbar

#### Systemregal - Grundfeld




- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 1005 x 695 mm
- Fachlast 75 kg
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubengrau
- Ständer mit Einfahrtaschen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert

werden

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Nutzung	einseitig
Regaltyp	Systemregal	Regal Ausstattung	Böden
Regalsystem	Schraubsystem	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Höhe	2100 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Breite	1005 mm	Farbe Boden	taubengrau
Tiefe	695 mm	Farbe Ständer	taubenblau
Fachlast	75 kg	Farbe Ausführung	taubenblau/taubengrau
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Gewicht	170 kg

## Zubehör

218345		Doppel-Flügeltür, in hellblau, Höhe x Breite 1000 x 1005 mm
218349		Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster, in hellblau, Höhe x Breite 1000 x 1005 mm
218352		Sockelblende, Höhe x Breite 100 x 1005 mm, für Schrankbreite 1005 mm, Aus Stahl in schwarz