

Werkstatt- und Montagekran WK ECO PROFESSIONAL

Kranarm für variable Tragkraft bis max. 500 kg 4-fach verstellbar, Fahrgestell parallel, Breite innen 840 mm, Höhe Haken 2150 mm

Artikelnummer: 242162



Werkstatt- und Montagekran

- Geeignet für den gelegentlichen Einsatz - z. B. als Ein- und Auspackhilfe
- Kranarm für variable Tragkraft bis max. 500 kg 4-fach verstellbar
- Fahrgestell parallel, Breite innen 840 mm
- Höhe Haken 2150 mm
- Durchfahrbreite 1000 mm
- Bedienung Hub manuell/hydraulisch
- Hub je Pumpe mit Last / ohne Last 5 / 7 mm
- Hydraulischer Hub mittels Handpumpe. Schnellhub bis zum Lastansatz und feinfühliges Normalhub zur Lastanhebung
- Senken durch Drehen der Rändelschraube mit regulierbarem Ventil in der Hydraulik
- Fahrgestell zusammenklappbar, abnehmbarer Pumphebel
- Sichere Anwendung durch Überdruckventil, welches eine Überlastung des Hebeseystems verhindert
- aus Stahl in RAL2002 Blutorange
- mit Polyurethan-Bereifung, 2 Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Hubhöhe (max.)	2150 mm	Hakentyp	drehbarer Lasthaken
Hebegerät	Kran	Material	Stahl
Krantyp	Werkstatt- und Montagekran	Material Verarbeitung	verschweißt
geeignet für (Anwendung)	gelegentlicher Einsatz	Hub je Pump mit Last	5 mm
Traglast (max.)	500 kg	Hub je Pump ohne Last	7 mm
fahrbar	ja	Höhe Haken	2150 mm
Fahrgestell Ausführung	parallel	Durchfahrbreite	1000 mm
Hubfunktion	Schnellhub, Normalhub	Breite Fahrgestell (innen)	840 mm
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Breite	1000 mm
Hub Ausführung	Hydraulischer Hub mittels Handpumpe	Farbe	blutorange // RAL2002
Kran Funktion	Fahrgestell zusammenklappbar, abnehmbarer Pumphebel	Bereifung	Polyurethan
Kranarm Funktion	4-fach verstellbar	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Sicherheitsausstattung Hebezeuge	Überdruckventil	Gewicht	82 kg
Absenkfunktion	Senken durch Drehen der Rändelschraube mit regulierbarem Ventil in der Hydraulik		