

Rollcart Handwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 1130 x 635 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 4 Bordwände (Vollwand), Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Räder, mit Luft-Bereifung



Artikelnummer: 402205

Rollcart Handwagen




Traglast 400 kg

Handwagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1130 x 635 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
- Drehschemel-Lenkung
- Deichsel gedämpft selbstaufrichtend
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Räder
- Rad Ø 260 mm
- mit Luft-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- automatische Feststellbremse, wirkt auf die Vorderräder
- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportwagen	Lenkstange	ja
Wagentyp	Handwagen	Deichsel	gedämpft selbstaufrechtend
Traglast	400 kg	Bremsentyp	automatische Feststellbremse
Aufbauten	4 Bordwände (Vollwand)	Bremse Funktion	wirkt auf die Vorderräder
Ladeflächenlänge	1130 mm	Euronorm	nein
Ladeflächenbreite	635 mm	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Material Plattform	Holz	Rollen Anzahl / Art	4 Räder
Material Gestell	Stahl	Bereifung	Luft
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Rad-Ø	260 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Radlager	Rollenlager
Material Verarbeitung	verschweißt	Radanordnung	rechteckig
Breite	700 mm	Garantie	5 Jahre
Lenkung	Drehschemel-Lenkung	Gewicht	58 kg

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm