

## RS Office Products

### Antistatik-Bodenschutzmatte


#### Yoga Flat ESD

Breite x Tiefe 900 x 1200 mm, Stärke 2 mm, aus Kautschuk in grau mit schwarzem Punktdesign

YOGA  
FLAT  
ESD



Artikelnummer: 411275



#### Antistatik-Bodenschutzmatte




- für Böden mit Fußbodenheizung geeignet
- Breite x Tiefe 900 x 1200 mm, Stärke 2 mm
- aus Kautschuk in grau mit schwarzem Punktdesign
- Oberfläche stuhlrollen- und verschleißfest
- trittschall- und geräuschhemmend
- vinylfrei, geruchsneutral und frei von ausgasenden Giftstoffen
- nicht brennbar gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1
- 5 Jahre Ableitgarantie
- Lieferung inklusive Erdungsbaustein

## Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Tiefe	1200 mm
Bodenbelag	Antistatik-Bodenschutzmatte	Stärke Matte	2 mm
Konfektionierung	Matte	elektrisch leitend	ja

Einsatzort	Innenbereich	Brandschutz	nicht brennbar gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1
geeignet für (Branche/Bereich)	Böden mit Fußbodenheizung	rutschhemmend	ja
Material	Kautschuk	Farbe	grau mit schwarzem Punktdesign
Material Eigenschaft	vinylfrei, geruchsneutral und frei von ausgasenden Giftstoffen	Garantie spezial	5 Jahre Ableitgarantie
Oberfläche Eigenschaft	stuhlrollen- und verschleißfest	Lieferumfang	inklusive Erdungsbaustein
Bodenbelag Eigenschaft	trittschall- und geräuschhemmend	Gewicht	7 kg
Breite	900 mm		

## Dazu passt auch ...

221248		Putzlappen, aus Baumwolle, fein, in weiß
222736		Allzwecktuch, feine Struktur für Glasflächen, aus Microfaser in grün, Länge x Breite 400 x 400 mm
523545		Papierkorb, Inhalt 18 l, Höhe x Durchmesser 331 x 315 mm, Korpus aus Polypropylen in braun