

WSM

Fahrradständer



Höhe x Länge x Tiefe 620 - 720 x 1400 x 390 mm, 2 x 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschraubt) mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 500735

WSM Fahrradständer

Fahrradständer

- Höhe x Länge x Tiefe 620 - 720 x 1400 x 390 mm
- 2 x 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel mit 350 mm Radabstand
- Konstruktion aus Stahl (verschraubt) mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
- zum Aufdübeln
- Lieferung inklusive Montagematerial
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Ständer Funktion	vorbereitet zur Reihenverbindung
Zweiradständertyp	Fahrradständer	Aufstellung/Montage	Boden
Höhe	620-720 mm	Befestigungsart	zum Aufdübeln
Länge	1400 mm	Material	Stahl
Tiefe	390 mm	Material Verarbeitung	verschraubt

Reifenbreite	55 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Einstellplätze Anzahl	2 x 4	Lieferumfang	inklusive Montagematerial
Nutzung	beidseitig	Anlieferung	zerlegt
Radabstand	350 mm	Gewicht	31 kg
Ständer Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung		

Zubehör

505609		Bodenbefestigung für Fahrradständer
505610		Bodenbefestigung für Fahrradständer

Dazu passt auch ...

221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
306237		Drahtgitter-Abfallbehälter, für den Außenbereich geeignet, Inhalt 63 l, Höhe x Durchmesser 500 x 400 mm, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Bodenkonstruktion durchbrochen
306339		Drahtgitter-Abfallbehälter, für den Außenbereich geeignet, Inhalt 27 l, Höhe 430 mm, zur Befestigung am Pfosten oder an der Wand, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Bodenkonstruktion geschlossen
509310		Kundenstopper, für den Außenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 960 x 470 x 670 mm, passend für DIN A2, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
525474		Parkbank, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 380 mm, 9 Sitzlatten, Sitzfläche aus PVC-Leisten in grün, Sitz Höhe 440 mm, 6-Fußgestell aus Polypropylen in grün
531400		Fluchtwegschild, Sammelstelle, Dreiecksschild, aus Aluminium, Oberfläche reflektierend, Höhe x Breite 400 x 400 mm
532192		Raucher-Stehtisch, Höhe x Durchmesser 1130 x 675 mm, Plattenform rund, Mittelsäule aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9007 Graualuminium, Platte aus MDF mit Beschichtung in Dekor RAL9007 Graualuminium, mit selbstlöschendem Ascher und Fußtritt
975113		Überdachung, Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 - 2250 x 4300 x 2330 mm, Dach aus Trapezblech, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL9002 Grauweiß