

dubbele membraaninvoeringen

DMS M40/or



DMS M40/or

dubbele membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26064001

Afmetingen: 46,5 x 46,5 x 18,6 mm

Invoerwartel IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, oranje

Afdichtingsbereik 19 - 28 mm

Technische gegevens

Kleuren

Kleur toebehoren: reinorange

Afmetingen

Breedte: 46.5 mm

Lengte: 46.5 mm

Hoogte: 18.6 mm

Nominale grootte: M40

Materiaal eigenschappen

Industrie kwaliteit: nee

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik max.: 28 mm

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.: 19 mm