

# Technisch specificatieblad

## Kabeldozen B 9/T, met doorstootmembraan

Artikelnr. 2001810



B9/T... bestaat uit twee verschillende halogeenvrije kunststofcomponenten, 8 schroefdraadinvoeren (PG16) met doorsteekmembraan (voor kabeldiameters tot 15 mm) in de bodem. Bij gebruik van wartels (extra trekcontlasting) hoeft het membraan niet te worden verwijderd (tijdsbesparing). Beschermingsgraad IP 67 bij doorstootmembranen en bij wartels zonder verwijdering van het doorsteekmembraan.

Nom. spanning 400 V; Nom. doorsnede 4 - 6 mm<sup>2</sup>.

De dekselbevestiging gebeurt door het vastschroeven van de 4 voorgemonteerde, onverliesbare dekselsnelbevestigingen (180°). De bevestigingsgaten zijn bovendien voorzien van een zachte kunststoflaag, schroefdiameter 5 mm (afstand 75 mm). Binnenwerkse maat: 98x98x40



**PP** Polypropyleen

Extra productbeschrijving 1	B9/T leeg en B9/T ROT 2 schroefafdekkapjes en 1 bevestigingsschroef
Producttekst inhoud pakket	B9/T NL 2 afdekkappen voor de bevestigingsbouten en 1 bevestigingsbout.

### Stamgegevens

Bestelnr.	2001810
Type	B 9 T
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	Pg16, 4-6mm <sup>2</sup> 400V, IP67
Dimensie	110x110x50
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5,00 Stuk
Gewicht	20,40 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Kabeldozen B 9/T, met doorstootmembraan



Artikelnr. 2001810

### Technische gegevens



Lengte	110,00 mm
Breedte	110,00 mm
Zijhoogte	51,00 mm
Binnenafmetingen	98x98x40 mm
Afmetingen LxBxH	110x110x51 mm
Afmetingen	110 x 110 x 51 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal invoeren	9,00
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Wartel
Soort doorvoer behuizing	Schroefdraad en afdichtmembraan
Uitvoering	Leeg
Nominale isolatiespanning Ui	400,00 V
Kabelinvoeren	8 Schroefdraadinvoeren (PG16)
Invoer achteraan	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. aderdiameter	6,00 mm <sup>2</sup>
Met deksel	Ja
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	4,00 - 6,00 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	400,00 V
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad	IP67
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>