


Technisch specificatieblad

Reductie, metrische schroefdraad

Artikelnr. 2030649



Reductie, met metrische binnen- en buitenschroefdraad.




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2030649
Type	107 R M40-25 PA
Omschrijving 1	Tussenstuk reduceer
Dimensie	M40-M25
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50,00 Stuk
Gewicht	1,95 kg/100 st.

Technische gegevens



Afmeting E	50,50 mm
Afmeting L	16,00 mm
Afmeting l1	10,00 mm
Afmeting L2	6,00 mm
Afmeting L3	16,00 mm
SW	46,00 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Soort schroefdraad buiten- draad	metrisch
Soort schroefdraad binnen- draad	metrisch
Schroefdraad buiten	M40
Afmeting schroefdraad metrisch buiten	40,00
Schroefdraad binnen	M25

Technisch specificatieblad

Reductie, metrische schroefdraad

Artikelnr. 2030649



Technische gegevens

Afmeting schroefdraad metrisch binnen	25,00
Lengte schroefdraad	10,00 mm
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
vernikkeld	<input type="checkbox"/>