

Viervoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Pure steel black

161-76400

4 jaar
garantie

Viervoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Afwerkingskleur afdekplaat: Niko Pure steel black

Technische gegevens

Viervoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Pure steel black.

- Viervoudige afdekplaat voor vier mechanismes.
- Kleur: steel black (bij benadering NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit staal.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is black gelakt.
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat + asa.
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 x 296 x 8.9 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

