

# Afstandsbediening met 4 kanalen en 13 bedieningsknoppen

05-312

4 jaar  
garantie

Met deze handzender bedien je maximaal 52 kringen, onafhankelijk van elkaar, maar afhankelijk van de instelling van de ontvangers. Je gebruikt de handzender voor 1-knops-, 2-knops- en 4-knopsfuncties. De bedieningsstatus en kanaalselectie controleer je via leds. Deze handzender kan niet gebruikt worden in Niko home control installaties.

## Technische gegevens

Afstandsbediening met 4 kanalen en 13 bedieningsknoppen

- Stuur maximum 52 kringen onafhankelijk van elkaar sturen
- Een led biedt visuele controle (led) van de kanaalselectie en bediening.
- Max. zendbereik in een gebouw 30 m
- Max. zendbereik in open veld: 100 m
- Type batterij: 2 x 3V CR2032 (meegeleverd)
- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Communicatieprotocol: Easywave
- Maximaal radiofrequent vermogen: -3.6 dBm
- Werkfrequentie: 868.3 GHz
- Afmetingen (HxBxD): 151 x 61 x 21 mm
- Markering: CE

