

Produktinformation

74 22 250 T BK

Kraft-Seitenschneider

DIN ISO 5749



- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- 12° gewinkelter Kopf bietet Freiraum zum Greifen
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



| Allgemein | |
|--------------------|---|
| Artikel-Nr. | 74 22 250 T BK |
| EAN | 4003773080541 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Gewicht | 490 g |
| Abmessungen | 250 x 90 x 25 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

| Technische Attribute | |
|---|----------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 4,6 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 3,5 mm |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) | Ø 3,0 mm |
| Absturzsicherung | ja |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

