

Artikelnummer: 95012

Kurzbeschreibung: Aluminium trapladder, zonder wielen, 10 treden

Langbeschreibung: Aluminium trapladder, zonder wielen: Aan één zijde te beklimmen. Groot werkplatform voor veilige stand. De geprofileerde, 80 mm diepe treden zijn vast met de bomen verbonden. Hoge veiligheidsbeugel met geïntegreerd aflegbakje voor het neerleggen van gereedschap. Vanaf werkhooft 3,40 m extra met 2 veiligheidsriemen. Beslag is vast met de bomen met bouten bevestigd.

- 80 mm diepe treden
- 3 treden: Werkhoogte tot ca. 2,70 m, stahoogte ca. 0,70 m, ladderhoogte ca. 1,35 m
- 4 treden: Werkhoogte tot ca. 2,95 m, stahoogte ca. 0,95 m, ladderhoogte ca. 1,60 m
- 5 treden: Werkhoogte tot ca. 3,20 m, stahoogte ca. 1,20 m, ladderhoogte ca. 1,80 m
- 6 treden: Werkhoogte tot ca. 3,40 m, stahoogte ca. 1,40 m, ladderhoogte ca. 2,05 m
- 7 treden: Werkhoogte tot ca. 3,65 m, stahoogte ca. 1,65 m, ladderhoogte ca. 2,30 m
- 8 treden: Werkhoogte tot ca. 3,90 m, stahoogte ca. 1,90 m, ladderhoogte ca. 2,50 m
- 10 treden: Werkhoogte tot ca. 4,35 m, stahoogte ca. 2,35 m, ladderhoogte ca. 3,00 m
- 12 treden: Werkhoogte tot ca. 4,80 m, stahoogte ca. 2,80 m, ladderhoogte ca. 3,45 m

