

## Han D F Crimp Contact 0,75mm<sup>2</sup> Au



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 000 6225
Beschreibung	Han D F Crimp Contact 0,75mm <sup>2</sup> Au
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09150006225">https://b2b.harting.com/09150006225</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	Han D <sup>®</sup>
Kontaktart	Crimpkontakt

### Ausführung

Geschlecht	Buchse
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	AWG 18
Betriebsstrom	≤10 A
Durchgangswiderstand	≤3 mΩ
Abisolierlänge	8 mm

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	vergoldet
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

## Normen und Zulassungen

Normen	EN 60664-1 IEC 61984
--------	-------------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	0,65 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder