

**KSWF M16****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	KSWF (Flachdichtung - Vulkanfiber), Dichtungsring, M 16, Vulkanfiber
Best.-Nr.	<a href="#">1076680000</a>
Typ	KSWF M16
GTIN (EAN)	4032248838615
VPE	25 Stück

## KSWF M16

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,08 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...95 °C

Betriebstemperatur, max. 95 °C

Betriebstemperatur, min. -40 °C

### Allgemeine Angaben

Anzahl der Adern 1

Einsatztemperaturbereich, max. 95 °C

Gewinde (außen) M 16

Innendurchmesser D2 16,5 mm

Verschraubung M 16

Dichtring Durchmesser 25 mm

Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C

Gewindesteigung 1,5 mm

Silikone Nein

Werkstoff Vulkanfiber

### Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001181

ETIM 8.0 EC001181

ECLASS 9.1 27-14-44-90

ECLASS 11.0 27-43-03-19

ETIM 7.0 EC001181

ECLASS 9.0 27-43-03-19

ECLASS 10.0 27-43-03-19

ECLASS 12.0 27-43-03-19

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten [WSCAD](#)

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

**KSWF M16**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

