

Schlauchhalter mit Deckel - WP-BASE C PA HF 42,5 BK

3240964

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240964>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schlauchhalter mit Deckel, Material: PA, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240964
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BF7DSA
Katalogseite	Seite 602 (C-3-2019)
GTIN	4046356710725
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	23,43 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	23,43 g
Zolltarifnummer	39174000
Ursprungsland	DE

Schlauchhalter mit Deckel - WP-BASE C PA HF 42,5 BK



3240964

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240964>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
------------	-----------------

Maße

Durchmesser	42,5 mm
Bohrlochdurchmesser	6,5 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 120 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

Schlauchhalter mit Deckel - WP-BASE C PA HF 42,5 BK



3240964

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240964>

Zulassungen

 UL Recognized	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Fremdbezug			-	-

Schlauchhalter mit Deckel - WP-BASE C PA HF 42,5 BK



3240964

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240964>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	23159090
ECLASS-10.0.1	23159090
ECLASS-11.0	27430315

ETIM

ETIM 8.0	EC000799
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

Schlauchhalter mit Deckel - WP-BASE C PA HF 42,5 BK



3240964

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240964>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

Schlauchhalter mit Deckel - WP-BASE C PA HF 42,5 BK



3240964

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240964>

Zubehör

Schutzschlauch

Schutzschlauch - WP-PA HF 42,5 BK - 3241089

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241089>



Schutzschlauch, Material: PA 6, UV-beständig: ja, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0, Innendurchmesser: 36 mm, Gesamtlänge: 25 m

Schutzschlauch

Schutzschlauch - WP-PA HF-HB 42,5 BK - 3240844

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240844>



Schutzschlauch, Material: PA 6, UV-beständig: ja, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB, Innendurchmesser: 36 mm, Gesamtlänge: 25 m

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de