

## Tantal-Elkos

### CCC-02

(1 Flap FL16/10) 16 Werte / 500 Stück  
Tropfenbauform mit radialen Anschlußdrähten

Type/Fab.: T350A / Kemet

Toleranz: ±20%

Temperatur: -55 bis +85°C

#### Werte-Mengen Verteilung:

-55 bis +85°C	0,10uF/35V	50x	1,0uF/35V	50x	4,7uF/35V	50x	15uF/20V	10x
-55 bis +85°C	0,22uF/35V	30x	1,5uF/35V	15x	6,8uF/35V	15x	22uF/16V	20x
-55 bis +85°C	0,47uF/35V	50x	2,2uF/35V	30x	10 uF/16V	50x	47uF/ 6V	15x
-55 bis +85°C	0,68uF/35V	25x	4,7uF/16V	50x	10 uF/35V	30x	100uF/3V	10x

REV: 23.11.2007