


## UKH 95-PE/N


Artikelnummer: 3009176



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3009176>

Aardklem, schroefaansluiting, doorsnede: 25 mm<sup>2</sup> - 95 mm<sup>2</sup>, AWG: 3 - 3/0, breedte: 50 mm, kleur: groen-geel, montage techniek: NS 35/15, NS 32

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 091705
sales group	A020
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 231 (CL-2005)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

Opmerking	schroeven met binnenzeskant
aantal etages	1
aantal aansluitingen	2
kleur	groen-geel
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

#### Afmetingen

breedte	50 mm
lengte	83 mm
hoogte NS 35/7,5	99 mm
hoogte NS 35/15	96,5 mm

#### Technische gegevens

belastingstroom maximaal	232 A (bij een aderdoorsnede van 95 mm <sup>2</sup> )
test-stootspanning	8 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
nominale stroom I <sub>N</sub>	232 A
nominale spanning U <sub>N</sub>	1000 V
open zijwand	nein

#### Aansluitgegevens

Opmerking	aansluiting
min. aderdoorsnede massief	25 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede massief	95 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	3
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	3/0
min. aderdoorsnede soepel	35 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel	95 mm <sup>2</sup>
min. soepele aderdoorsnede AWG	2
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	2/0
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	35 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	95 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	25 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	35 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	25 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	35 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	35 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	95 mm <sup>2</sup>

2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	16 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	35 mm <sup>2</sup>
aansluitmethode	schroefaansluiting
striplengte	33 mm
schroefdraad	M8
min. aandraaimoment	15 Nm
max. aandraaimoment	20 Nm

### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

### Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>Codering</b>		
0824949	ZB 22 CUS	Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 22 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 21,8 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 22 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 21,8 mm


### montage

1201002	NS 32 PERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, profielgetrokken, hoge uitvoering, ongeboord, dikte: 1,5 mm, materiaal: aluminium, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, dikte: 1,5 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m

1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte 15 mm, breedte 35 mm, lengte: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m

## Tekeningen

### Maatschets



## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden