

Festo AG & Co. KG

566590

Anschlussleiste VABM-L1-10W-G18-10

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|--|--|
| Rastermaß | 10,5 mm |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 16 |
| Betriebsdruck | -0,9 - 10 bar |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Zulassung | RCM Mark c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL) |
| Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage | 1,5 Nm |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 0,45 Nm |
| Max. Anziehdrehmoment Wandmontage | 3 Nm |
| Produktgewicht | 331 g |
| Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 | M5 |
| Anschluss Steuerabluft 82/84 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | G1/8 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |