

META

Lagerregal - Grundfeld

FIX

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1004 x 404 mm, Feldlast 900 kg / Fachlast 100 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 472531



Das Lagersystem



META System-Schraubregal FIX

Grundregal

Lagerregal - Grundfeld

- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1004 x 404 mm
- Feldlast 900 kg / Fachlast 100 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25

mm verstellbar

- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ständer mit Stahlfüße
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfeosten und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben

Technische Details

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Regal Ausstattung | Böden |
| Regaltyp | Lagerregal | Böden- / Ebenentyp | Stahlboden |
| Regalsystem | Schraubsystem | Oberfläche Boden | verzinkt // pulverbeschichtet |
| Regalfeld | Grundfeld | Oberfläche Ständer | verzinkt // pulverbeschichtet |
| Material | Stahl | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Höhe | 2000 mm | Stabilität / Aussteifung / Verst | Längs-/Tiefenrichtung |
| Breite | 1004 mm | Unterbau | Stahlfüße |
| Tiefe | 404 mm | Farbe Boden | lichtgrau // RAL7035 |
| Fachlast | 100 kg | Farbe Ständer | lichtgrau // RAL7035 |
| Feldlast | 900 kg | Farbe Ausführung | lichtgrau // RAL7035 |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Lieferumfang | Grundregal mit 4 Stützpfeosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot |
| Fachbreite | 1000 mm | Anlieferung | zerlegt |
| Fachtiefe | 400 mm | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Nutzung | einseitig | Gewicht | 20,946 kg |

Zubehör

150071

Fußverdübelungsset für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender

| | | |
|--------|---|--|
| | | Zinkbeschichtung |
| 150073 |  | Wandverdübelung für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 243997 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 752 x 404 mm, Feldlast 900 kg / Fachlast 100 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 472906 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1002 x 404 mm, Feldlast 900 kg / Fachlast 100 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 473691 |  | Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203393 |  | Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen |
| 213058 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm |
| 215547 |  | Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß |
| 216063 |  | Schwerlastkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 410 x 310 x 240 mm |
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 526019 |  | Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 991754 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |