

## stumpf Umweltschrank

geeignet für wassergefährdende Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm, Doppel-Flügeltür mit Lochbild, Öffnung über Bügelgriff, 4 Ebene(n) mit Wannensboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 530604



stumpf®



## stumpf Umweltschrank mit natürlicher Zwangsbelüftung

Umweltschrank

- geeignet für wassergefährdende Stoffe
- zur Lagerung im Arbeitsraum
- nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Doppel-Flügeltür mit Lochbild, Öffnung über Bügelgriff
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss, 3-riegeliger-Schließmechanismus
- mit Dokumentenfach für Sicherheitsunterlagen





- 4 Ebene(n) mit Wannenboden
- Traglast je Ebene 100 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Auffangvolumen Wannenboden 22 l
- Be- und Entlüftung mit natürlicher Zwangsbelüftung durch Lüftungsraster
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- TÜV geprüft
- erfüllt die Anforderungen nach WHG §19 Absatz 1
- erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Tür Ausstattung	Dokumentenfach für Sicherheitsunterlagen
Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	abschließbar	ja
Schranktyp	Umweltschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Lagerort	im Arbeitsraum	Schließsystem	Zylinderschloss
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende Stoffe	Griff	Bügelgriff
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Material	Stahl
Höhe	1800 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	1000 mm	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	500 mm	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Oberfläche Boden	verzinkt
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Auffangvolumen Wannenboden	22 l	Zertifizierung GefStoffV	erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1
Traglast Fachboden	100 kg	Zertifizierung WHG	erfüllt die Anforderungen nach WHG §19 Absatz 1
Belüftung	natürliche Zwangsbelüftung	Garantie	5 Jahre
Türtyp	Doppel-Flügel Tür mit Belüftung	Gewicht	96 kg

## Zubehör

530611		Wannenboden für Umweltschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
530617		Lochblechabdeckung für Wannenboden, Breite 1000 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221116		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8
221369		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeslag-/Antikratzbeschichtung, getönt, mit UV-Filter, Ausstattung: weiche Bügelenden
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage