

Bohrmaschinen

Bohrmaschine UT 8844 RE

Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort



Technische Daten

	Leerlaufdrehzahl 2000 U/min
	Bohrfutter 1-10 mm
	Drehrichtung rechts/links
	Bohrleistung (Ø) 10 mm
	Beschleunigung <math><2,5 \text{ m/s}^2</math>
	Schalldruckpegel 96,0 dB (A)
	Schalleistungspegel 102,6 dB (A)
	Luftverbrauch 7,0 l/s
	Druckluftanschluss 1/4 Zoll
	Gewicht 1,8 kg

Beschreibung

- Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
- Umsteuerbar für Rechts- und Linkslauf
- Schnellspannbohrfutter bis 10 mm (3/8")
- Leerlaufdrehzahl: 2.000 min⁻¹

Ähnliche Produkte

