

**Artikelnummer:** 157295

**Kurzbeschreibung:** Tafelweegschaal Cruiser (CKT), weegbereik 16 kg, zonder ijking

**Langbeschrijving:** Tafelweegschaal Cruiser (CKT), versch. uitvoeringen, weegbereik 4 tot 48 kg, met/zonder ijking: De Cruiser (CKT) is verkrijgbaar in verschillende versies met verschillende weegbereiken (4 tot 48 kg) en overtuigt door zijn veelzijdigheid en is verkrijgbaar met of zonder kalibratie. Het gewicht kan nauwkeurig worden gemeten met de Cruiser tafelweegschaal (CKT). De Cruiser is verkrijgbaar in verschillende versies en biedt verschillende weegvermogens (4 kg, 8 kg, 16 kg, 16 kg, 20 kg, 32 kg, 40 kg of 48 kg) voor verschillende eisen. De weegschaal is ook verkrijgbaar in een controleerbare versie (voor weegbereiken van 4 kg, 8 kg, 20 kg en 40 kg). De veelzijdige weegschaal is met name ontworpen voor veeleisende industriële wegingen en tellingen en is daarom ideaal voor gebruik bij bijvoorbeeld voorraadbeheer of controlewegingen tijdens het verpakkingsproces. Het verlichte LCD-display met 15 mm hoge cijfers zorgt voor een uitstekende leesbaarheid van de meetresultaten. De weegplaat is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en is eenvoudig te reinigen. De behuizing is gemaakt van een robuuste kunststof. Antislipvoeten zorgen voor een veilige ondergrond op verschillende oppervlakken. De Cruiser tafelweegschaal (CKT) voldoet daarmee aan alle eisen van veeleisende gebruikers.

**Meer details:**

- Ideaal voor industrieel wegen en tellen in de industrie
- Verschillende versies met en zonder kalibratie
- Draagvermogen (varianten): 4 - 48 kg
- Verlicht LCD-scherm met 15 mm hoge cijfers - goede leesbaarheid
- Spatwaterdicht folietoetsenbord
- Afneembaar roestvrij stalen platform
- Weegtoestellen: g, kg, lb, oz, lb:oz, lb:oz
- Opladbare batterij (bedrijfstijd tot 90 uur)
- Functies: Weging, stukstelling, percentage weging, controleweging, controleweging, checkpointtelling, totalisatiefunctie, netto-totaal berekening
- In hoogte verstelbare, anti-slip rubberen voetjes
- Interface: RS-232, USB (optie)
- Materiaal behuizing: kunststof
- Afmetingen van het platform: B 300 x D 210 mm.
- Afmetingen: B 355 x D 326 x D 326 x H 115 mm.
- gewicht: 3,29 kg

