

Artikelnummer: 309109

Kurzbeschreibung: Brancard K, 2 x inklapbaar, zwaar belastbaar, van aluminium, verrottingsbestendig

Langbeschreibung: Brancard K, 2 x inklapbaar, zwaar belastbaar, van aluminium, verrottingsbestendig: Zeer belastbaar volgens DIN 13024, dubbel opvouwbaar en desinfecteerbaar, de brancard K is het model voor zwaar gebruik. De materiaalkwaliteit van de vierkante aluminium profielen en het sterke, door de mens gemaakte vezelweefsel maken de brancard K rot-proof en onderhoudsvriendelijk. In het gebruik overtuigt de K brancard niet alleen door zijn hoge draagkracht. De uitschuifbare draaggrepen en de vier schuifpoten spreken ook voor professioneel gebruik. Voor de patia'«nten bieden het desinfecteerbare, door de mens gemaakte vezelweefsel, de veiligheidsgordels voor de patia'«nt en de hoofdkussenzak meer veiligheid bij het transport van patia'«nten en verwondingen. De opvouwbaarheid van de brancard K blijkt praktisch te zijn om het voertuig in het voertuig te dragen en het in gebouwen te voorzien. De brancard kan twee keer worden opgevouwen met vergrendelbare stalen scharnieren en neemt in deze compacte vorm zeer weinig ruimte in beslag. Technische details

- 2 x opvouwbaar
- Materiaalframe: aluminium vierkante profielen, naadloos
- Materiaalbekleding: kunstmatige vezelstof, gecoat
- Met uitschuifbare draagbeugels
- Met 4 glijdende voeten
- Met hoofdkussenzakje
- Ontsmettelijk, rotbestendig en eenvoudig te reinigen
- Zwaar gebruik volgens DIN 13024
- Afmetingen: L 1.040 x B 130 x D 180 mm.
- Afmetingen: L 2.302 x B 556 x D 137 mm.

