



ARTIKEL-NUMMER: 1035945
RG500 FÜHRUNGSSEIL, Ø 12 mm, 20 m mit Seilendgewicht und Karabiner

abnehmbares Auffanggerät RG500 vertikaler Zugang



Überblick

Artikelnummer

1035945

Produkttyp

Absturzsicherung

Programm

Fallbegrenzer mit Seil und Draht

Produktlinie

Essentials

Marke

Miller by Honeywell

Marke vorher bekannt als

MILLER

Branche

- Bauindustrie
- Versorgungsunternehmen

Produktverwendung

Fallschutzsystem

Eigenschaften und Nutzen

Funktion

Das richtige Produkt für alle Arbeitssituationen

Nutzen

Getestet an Kanten mit einem Winkelradius $\geq 0,5$ mm. Mit einem Gewicht von 140 kg in allen Situationen in der Höhe getestet

Funktion

Komfort und Bewegungsfreiheit

Nutzen

Einfach zu handhabendes, intuitives Produkt, Greifer kann vom Seil abgenommen werden

Funktion

Höhere Sicherheit

Nutzen

Stärkere Sicherheit

Funktion

Zuverlässigkeit

Nutzen

Konstruktion aus rostfreiem Stahl für lange Lebensdauer

Technische Beschreibung

Außen

Rohstoff

Edelstahl-Auffanggerät

Seil

Kantentestetes Kernmantel-Seil (Minimum 22 kN)

Abmessungen

Durchmesser

12 mm

Größe

Nutzbare Länge 20 m

Leistung

Maximale Belastung

140 kg

Distanz Fallschutz

Max 1 m (EN353-2 Dynamische Leistung)

Maximaler Aufwand

600 daN (max. 6 kN)

Gewicht (kg)

3.500 g (Seil + Karabiner + Seilengewicht)

Betriebstemperatur

-30 °C bis +50 °C

Abmessungen

Auffängerät

Abnehmbar

Seil-Verbindungsmitel

20 M

Zertifizierungen

EU-Kategorie PSA

3

Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

Zertifizierungen

- EN 353-2:2002

REACH

Einhaltung der EU-Verordnung 1907/2006 (REACH)

Die unten aufgeführten Stoffe können in diesem Produkt oberhalb des Schwellenwerts von 0,1 % Gewichtsanteil enthalten sein

Art.-Nr. für in Europa verkaufte Produkte

Substanz > 0,1 %

Name der Substanz	CAS-Nummer
No Substance Content	

© Honeywell International Inc.