



Abbildung kann abweichen

Art.-Nr.: 150718
CB-M12-5000-5GM
Anschlussleitung



Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

Technische Daten

Anschluss	
Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Betriebsstrom je Kontakt	4 A
Verriegelung	Verschraubung
Anschluss 2	
Art des Anschlusses	offenes Ende
Leitungseigenschaften	
Anzahl Adern	5 St.
Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	6 mm
Leitungslänge	5.000 mm
Werkstoff Mantel	PUR

Mechanische Daten


Zertifizierungen

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Betriebsstrom je Kontakt	4 A
Verriegelung	Verschraubung



Anschluss 2	
Art des Anschlusses	offenes Ende