



**Art.-Nr.: 50109233**  
**TFM 08 2125.220**  
**Transponder**



Abbildung kann abweichen

## Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Hinweise

## Technische Daten

### Basisdaten

Serie	TFM
Geeignet für	RFM
Chip	TagIT HFI
Arbeitsfrequenz	13,56 MHz

### Elektrische Daten

#### Leistungsdaten

Speicherzugriff	Read/Write
Speichergröße	256 B
Speicherblock	32 St.
Speicherblockgröße	8 B
Speicherzeit	50 ms

### Zertifizierungen

Gültiges Normenwerk	ISO 15693
---------------------	-----------

### Mechanische Daten

Bauform	Karte
Abmessung (B x H x L)	54 mm x 1 mm x 86 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff , PET
Nettogewicht	50 g

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung	-25 ... 85 °C

### Zertifizierungen


Schutzart	IP 68
-----------	-------

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85235200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27280402
ETIM 5.0	EC002996
ETIM 6.0	EC002996

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter



## Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!

- Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
  - Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
  - Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.
- 
- Metall im Lesefeld verringert die Reichweite unter Umständen deutlich.