



## Descrizione

Raccordo a Y per tubi flessibili da 1/2" (13 mm), in polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (HD-PE), colore naturale con attacchi maschi per tubi flessibili

- Disponibilità in diverse misure
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Attacco maschio Ø esterno d2= 13 mm o 1/2" (zona di inserimento)
- h = 62 mm
- l = 59 mm

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>535400</b>
GTIN	<b>4007228535402</b>
Tariffa doganale	<b>39174000</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>

Colore	<b>naturale</b>
Peso (kg)	<b>0,01</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>10</b>
P x L x A (mm)	<b>250 x 250 x 85</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>0,1</b>
------------------------------------	------------

### Pallet

Numero di scatole	<b>336</b>
Numero di strati	<b>8</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 0,83</b>

Cartoni per strato	<b>42</b>
Peso (kg)	<b>356,0</b>